


Axiálna montážna sada EAMM-A-R48-80P

číslo dielca: 2225090

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------|----------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Prenosný krútiaci moment | 17 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 710 g |
| Kód rozhrania, pohon | R48 |
| Kód rozhrania, motor in | 80P |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |