

hadica flexopneu P-6-BL

číslo dielca: 2231
Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodatečný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	13 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	45 mm
Vnútorňý priemer	6 mm
Min. polomer ohybu	20 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,144 kg/m
Pneumatická prípojka	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	A 68 +/- 5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	NBR