


# hadica flexopneu P-19-SW

číslo dielca: 2235

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodatečný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	31 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	200 mm
Vnútorňý priemer	19 mm
Min. polomer ohybu	60 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,649 kg/m
Pneumatická prípojka	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shora	A 71 +/- 5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	EPDM SBR