

plastová hadica PL-9-BL

číslo dielca: 2238

FESTO

pre spojky typu CK a N.
Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	11,6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	85 mm
Vnútorňý priemer	9 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	0 ... 7 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-10 ... 35 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,049 kg/m
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	A 85 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	PVC-P