


Napájacia jednotka CACN-11A-7-20

číslo dielca: 2247685

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodatečný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	125 mm
Výška	130 mm
Dĺžka	240 mm
montážna poloha	Voľná konvekcia
Prímárne napájanie	3-fázový
Vstupný prúd	2,3 - 1,9 A
Menovité výstupné napätie DC	48 V
Menovitý výstupný prúd	20 A
Rozsah vstupného napätia AC	400 ... 500 V
Premostenie pri výpadku prúdu	50 ms
Sieťová frekvencia	45 ... 65 Hz
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-40 ... 85 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	3.500 g
Typ upevnenia	s DIN lištou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS