

Axiálna montážna sada EAMM-A-D32-67A-S1


číslo dielca: 2256397

Výbehový typ

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	410 g
Kód rozhrania, pohon	D32A D32B
Kód rozhrania, motor in	67A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS