


Rýchloodvzdušňovací ventil SE-3/4

číslo dielca: 2280

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvodušenie
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	7.500 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	2.500 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Menovitá hodnota	19 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 75 °C
Hmotnosť výrobku	710 g
Pneumatická prípojka 3	G3/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR