

Axiálna montážna sada EAMM-A-P10-38A-67A

číslo dielca: 2297644

Výbehový typ

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	12,5 Nm
Hmotnosť výrobku	230 g
Kód rozhrania, pohon	P10-38A
Kód rozhrania, motor in	67A
Kód rozhrania, teleso spojky	38A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS