


Prevodovka EMGA-40-P-G5-EAS-40

číslo dielca: 2297685

★ Základný program

Vhodné pre servomotory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	40 mm
Vôľa otočenia	0,25 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	18.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	14 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,019 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	22 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	1 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	350 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	40G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS