


Prevodovka EMGA-60-P-G5-EAS-60

číslo dielca: 2297687

★ Základný program

Vhodné pre servomotory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	60 mm
Veľkosť príruby, motor	60 mm
Vôľa otočenia	0,17 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	13.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	40 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,078 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	64 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	2,3 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	900 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	60H
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	60P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS