


Prevodovka EMGA-80-P-G3-EAS-80

číslo dielca: 2297690

★ Základný program

Vhodné pre servomotory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	80 mm
Veľkosť príruby, motor	80 mm
Vôľa otočenia	0,12 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	7.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	85 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,77 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	136 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	6 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	2.000 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	80G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	80P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS