

Riadiace vedenie



NEBC-S1H15-E-1.0-N-LE15

číslo dielca: 2307459

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	DIN 47100
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	15
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC-2A
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	15
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dĺžka kábla	1 m
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 33 mm
Priemer kábla	6,6 mm
Káblové usporiadanie	18x0,14
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm ²
Žilové konce	Káblová koncovka
Spôsob ochrany	IP50
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-30 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	šedý