


Prevodovka EMGC-67-A-G1-SEC-67

číslo dielca: 2321480

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	67 mm
Veľkosť príruby, motor	67 mm
Vôľa otočenia	0,67 deg
druh pohonu	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	1:1
Max. otáčky pohonu	4.500 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-20 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	2 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,09 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	2,1 Nm
Max. stupeň účinnosti	90 %
Odolnosť voči krúteniu	0,105 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	930 g
Kód rozhrania, výstup motora	67A
Kód rozhrania, motor in	67A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS