


# Príruba motora EAMF-A-80A-80G

číslo dielca: 2372201

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	399 g
Kód rozhrania, motor in	80G
Kód rozhrania, teleso spojky	80A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS