


Upínacie púzdro EAMH-50-8-C13.6

číslo dielca: 2428480

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,4 kgmm ²
Hmotnosť výrobku	16 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS