

# Upínacie púzdro EAMH-60-10-C18.1

číslo dielca: 2428519

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	60
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1,38 kgmm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS