


Upínacie púzdro EAMH-110-20-C34

číslo dielca: 2429560

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	110
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	29,2 kgmm ²
Hmotnosť výrobku	180 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS