

Upínacie púzdro EAMH-145-25-C34

číslo dielca: 2429593

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	145
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	28,1 kgmm ²
Hmotnosť výrobku	165 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS