

# Klapka VZFB-D-65-WW-V2V2E


číslo dielca: 2466735

Výbehový typ

FESTO

Menovitá šírka DN65, naváracia koncovka, DIN 11850, EPDM, materiál 1.4301.

Výbehový typ. Dodatečný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2/2-cestný ventil s kotúčom
Typ ovládania	manuálny
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Privarovacie kontakty/privarovacie kontakty
Menovitý priemer DN	65
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	10
Ovládací moment	18 Nm
podľa normy	DIN 11851
Médium	Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-10 ... 120 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre teleso	1.4301
Materiál kotúča	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre kotúč	1.4301
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4301
Hmotnosť výrobku	2.100 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou