

# Klapka VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2V


číslo dielca: 2472669

Výbehový typ

FESTO

Menovitá šírka 11/2", so závitom, SMS 1145, FPM, materiál 1.4301.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2/2-cestný ventil s kotúčom
Typ ovládania	manuálny
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Vonkajší závit/Vonkajší závit
Menovitý priemer DN	1 1/2"
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	10
Ovládací moment	10 Nm
podľa normy	SMS 1145
Médium	Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-15 ... 140 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre teleso	1.4301
Materiál kotúča	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre kotúč	1.4301
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4301
Hmotnosť výrobku	1.500 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou