

Oporné ložisko EAMG-U1-70

číslo dielca: 2598638

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	70
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	74 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS