


# Prípojovacia doska VABP-S3-26V1G-G18-2

číslo dielca: 2605074

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	26 mm
Funkčný prípoj 32	G1/8
Funkčný prípoj 34	G1/8
Pneumatický prípoj 22	G1/8 prípájacia platňa
Pneumatický prípoj 44	prípájacia platňa G1/8
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	668 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	M5
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 4	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál skrutiek	Oceľ