



Rozbočovací modul PMBL-90-HP3-E

číslo dielca: 2663892

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	90
Menovitý priemer DN	36
Typový rad	L
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak Mpa	0 ... 5 MPa
Pracovný tlak	0 ... 50 bar
Riadiaci tlak	0 ... 50 bar
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	Predpis UK pre tlakové zariadenia
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.600 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR PE
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina