


# Konštrukčná zostava dorazu EADP-ES-R3-25

číslo dielca: 2721599

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 325 deg
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	1 kgcm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	210 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	Berýliový bronz, poniklovaný
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál držiaka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný