


Uzol zbernice CPX-FB37

číslo dielca: 2735960

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	EtherCAT
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	125 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modifý, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	Error: Komunikačná chyba LA X1: Sieť aktívna Port 1 LA X2: Sieť aktívna Port 2 Run: Stav komunikácie
špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly Diagnostika, pamäť
Ovládacie prvky	DIL - prepínače
rozhranie prevádzkovej zbernice	2x zásuvka, M12x1, 4pólová, D-kódovaná
maximálny objem adries vstupov	128 Byte
maximálny objem adries výstupov	128 Byte
parametrizácia	Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu Systémové parametre
Prenosová rýchlosť	100 Mbit/s
Podpora konfigurácie	ESI-súbor
Prídavné funkcie	Acyklický prístup k dátam cez Fieldbus Diagnostika objektu Emergency Message Režim kompatibility pre FB38 Modular Device Profile (MDP) Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Mapovanie premenných PDO Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 100 mA