


Prípojovacia doska VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

číslo dielca: 2738672

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	54 mm
Funkčný prípoj 32	G1/4
Funkčný prípoj 34	G1/4
Pneumatický prípoj 22	pripájacia platňa G3/8
Pneumatický prípoj 44	pripájacia platňa G3/8
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Štandardný menovitý prietok	2.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	3.400 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Pneumatická prípojka 4	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál skrutiek	Oceľ