

# Lišta snímača DASP-F5-50- -H-SR

číslo dielca: 2747377

Výbehový typ

vhodné pre upínací valec DFAW.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Senzorová lišta
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	2,9 Nm
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	12,8 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	2,7 g
Typ upevnenia	s priebežnou dierou a skrutkou
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutiek	vysokolegovaná oceľ