

Paralelná montážna sada EAMM-U-70-D50-70A-96

číslo dielca: 2786899

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	70
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	118 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,18 Nm
Prenosný krútiaci moment	7 Nm
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Kód rozhrania, pohon	D50B
Kód rozhrania, motor in	70A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS