

Upínacie púzdro EAMH-86-9-C27.3

číslo dielca: 2789221

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	86
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	11,6 kgmm ²
Hmotnosť výrobku	116 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS