


Paralelná montážna sada EAMM-U-70-S48-60G-96

číslo dielca: 2801627

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	70
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	118 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,18 Nm
Prenosný krútiaci moment	7 Nm
Hmotnosť výrobku	1.780 g
Kód rozhrania, pohon	S48
Kód rozhrania, motor in	60G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS