


Prípojovací blok MRS-4

číslo dielca: 2844348

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Max. počet miest na ventily	4
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	2,5 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	4 Nm
Hmotnosť výrobku	650 g
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina