


# Brzdový odpor CACR-KL2-40-W2000

číslo dielca: 2882343

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	500
montážna poloha	Voľná konvekcia vertikálny
Impulzná energia, brzdový odpor pri 380 V	8.000 Ws
Impulzná energia, brzdový odpor pri 780 V	7.200 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	2.000 W
Menovitý výkon, brzdový odpor	800 W
Menovitý výkon, brzdový odpor 380 V	600 W
Menovitý výkon, brzdový odpor 780 V	480 W
Hodnota odporu	40 Ohm
Osvedčenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	2.400 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom Voliteľný:
Materiálový údaj	zhoda s RoHS