

# Kyvná príruha CRSNCS-50

číslo dielca: 2895922

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Premenné	Vysoká ochrana proti korózii
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	403 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál kĺbového ložiska	PTFE Nerezová oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ