


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D80-80G-S1

číslo dielca: 2946764

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	1.990 g
Kód rozhrania, pohon	D80B
Kód rozhrania, motor in	80G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS