



Ventil

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

číslo dielca: 3013904

FESTO

priamo riadený, menovitá šírka 1,2mm, tubus kotvy F19.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Šírka	50 mm
Štandardný menovitý prietok	52 l/min
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	priamoriadený sedlový ventil
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	1,2 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Vhodnosť pre vákuum	áno
b-hodnota	0,2
C-hodnota	0,44 l/sbar
Prietok Kv, napúšťanie	0,04 m ³ /h
Prietok Kv, odvetranie	0,04 m ³ /h
Štandardný nominálny prietok 2-3	49 l/min
Čas vypnutia	60 ms
Čas zapnutia	40 ms
Pracovné médium	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-25 ... 60 °C
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	170 g
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Povrchovo upravený hliník