

prírubový valec EFK-10-25-P

číslo dielca: 30261
Výbehový typ

FESTO

[so spätnou pružinou](#)

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
priemer piesta	10 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	32 N