

výkyvný pohon DRQ-40-270-PPVJ-A

číslo dielca: 30600

Výbehový typ

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Velkosť | 40 |
| Uhol tlmenia | 96 deg |
| Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách | -4 /+ 5 deg |
| Uhol otáčania | 270 deg |
| Tlmenie | Pneumatické tlmenie, nastaviteľné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | ozubená tyč/pastorok |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak | 2,5 ... 10 bar |
| maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar | 1,8 Hz |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Teoretický krútiaci moment pri 6 bar | 9 Nm |
| Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti | 0,005 kgm ² |
| Hmotnosť výrobku | 3.610 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu | cementačná oceľ |
| Materiálová informácia pre tesnenia | TPE-U(PU) |