


# Zásuvka s káblom KMV-1-24DC-2,5-LED

číslo dielca: 30939

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre V-magnety.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ prevádzkového stavu	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovольný
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrická prípojka	zásuvka Prípojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	2,5 m
Priemer kábla	6 mm
Káblové usporiadanie	3x0,75
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PC
Materiál kontaktov zástrčky	bronz