


Zásuvka s káblom KME-1-24-5-LED

číslo dielca: 30945

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre ME-ventily.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zobrazenie stavu signálu	žltá LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovольný
Hmotnosť výrobku	280 g
Elektrický prípoj 1	Uhlová zásuvka, štvorhranný tvar, 3-pin, tvar C
Elektrický prípoj 2	voľný koniec, 2-žily
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Min. polomer ohybu kábla	52 mm
Priemer kábla	5,2 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,1 mm
Káblové usporiadanie	2x0,75
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Postriebrená medená zliatina