

# Záslepka B-M3-S9

číslo dielca: 30979

★ Základný program

pod3/4a DIN 908, s tesniacim krúžkom.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý ťahovací moment	0,48 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 55 %
Hmotnosť výrobku	1 g
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW4,5 Slot 0,8 mm
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál záslepky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál O-krúžku	Nerezová oceľ NBR