

# Prípojka s nástrčnou vsuvkou CRCN-M5-PK-2

číslo dielca: 30985

FESTO

koróziovzdorná,  
s tesniacim krúžkom,  
pre hadicu z umelej hmoty PAN, PUN, PL, PP, PU.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	1,5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1,8 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M5
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 3 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tesnenia závitú	NBR vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ