



Snímač koncovej polohy SMPO-1-H-B

číslo dielca: 31008

FESTO

bez upevňovacej sady



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	system blokovej výstavby
princíp merania	magnetický
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	-15 ... 60 °C
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,2 mm
Spínacia doba	< 30 ms
Doba vypnutia	< 25 ms
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom
Funkcia ventilu	3/2
Pneumatická prípojka	nástrčná spojka PK-3
Hmotnosť výrobku	14 g
Materiál telesa	Mosadz PA POM
Ukazovateľ prevádzkového stavu	opticky
Spôsob ochrany	IP65
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L