

# výkyvný čap ZNG-32


číslo dielca: 31754

Výbehový typ

pre stredové výkyvné upevnenie valcov DNG, DNGU.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
podľa normy	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	odlievanie ušľachtilej ocele
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované