

Vodiaca jednotka EAGF-P1-KF-25-300


FESTO

číslo dielca: 3192951

Výbehový typ

pre elektrický valec EPCO.

Výbehový typ. Dodateľný do 2025. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	300 mm
Reverzná vôľa	0 µm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	25 m/s ²
Max. Rýchlosť	1 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Max. sila Fy	320 N
Max. sila Fy statická	415 N
Max. sila Fz	320 N
Max. sila Fz statická	415 N
Maximálny moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statický	19 Nm
Maximálny moment My	10 Nm
Max. moment My statický	12 Nm
Maximálny moment Mz	10 Nm
Max. moment Mz statický	12 Nm
Posuvná sila	4 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	300 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.080 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	30 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	4,5 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ Tvrdo pochrómované
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný