


Uzol zbernice CPX-M-FB41

číslo dielca: 3228960

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrefazenia) 50 mm x 107 mm x 80 mm
rozhranie prevádzkovej zbernice	1x Zásuvka SCRJ Push-pull, AIDA
špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly Diagnostika, pamäť
Podpora konfigurácie parametrizácia	GSDML-Dáta Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu Systémové parametre
Prídavné funkcie	Acyklický prístup k dátam cez Fieldbus Acyklický prístup k dátam cez Ethernet Fast Start Up (FSU) Kanálovo orientovaná diagnostika cez fieldbus Start-up parametrizácia v normálnom texte cez Fieldbus Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Ovládacie prvky	DIL- prepínače Voliteľná pamäťová karta
Prenosová rýchlosť	100 Mbit/s
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 125 mA
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	280 g
maximálny objem adries výstupov	64 Byte
maximálny objem adries vstupov	64 Byte
Protokol	PROFINET RT
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Chyba siete TP1: sieť aktívna, Port 1 TP2: nepoužitý
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modify, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok