


# kruhový valec DGS-25-100-PPV-A

číslo dielca: 32441

Výbehový typ

FESTO

s obojstranným, nastaviteľným tlmením v konc. Polohách  
Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	100 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	1 ... 12 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)