


Lineárna jednotka SLM-12- -KF-A

číslo dielca: 32781

FESTO

Centrovacie kolíky, alebo krúžky sú súčasťou dodávky lineárnej jednotky. Snímač SIEN- ... je možné objednať v objednávacom kóde PV, PH, NV, NH, alebo samostatne.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 500 mm
priemer piesta	12 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh pre indukčné snímače
Premenné	Základné vyhotovenie
Pracovný tlak Mpa	0,7 MPa
Pracovný tlak	7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	68 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	68 N
Pohybovaná hmotnosť	620 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	10 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	1.110 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	10 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	PA TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník