

prírubové upevnenie FNG-50


číslo dielca: 32942

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Velkosť | 50 |
| Vyhovuje predpisu | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -40 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 536 g |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia, upevnenie | Oceľ pozinkované |
| Materiálová informácia pre skrutku | Oceľ pozinkované |