

# prírubové upevnenie FNG-125


číslo dielca: 32946

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	125
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	2.216 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Tvárna liatina Namaľovaný
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované