


Ložiskový diel LNZG-40/50

číslo dielca: 32960

FESTO

(2 ks) pre valec s uložením kyvného čapu DNGZS.

Toto upevnenie sa môže použiť aj pri valcoch DNC, DNG a DNGU so stredovou otočnou prírubou, alebo otočným krúžkom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40/50
podľa normy	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	129 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál ložiska	Plast